

Brandschutzschaum

ZZ 330

Anwendung

- Zwei Komponentenschaum zum Verschießen von Durchbrüchen durch Ausschäumen für bauaufsichtlich zugelassene faserfreie Kabel- und Kombiabschottungen
- Einsatz im System:
ZZ M30-S90

Ihre Vorteile

- Einfache Verarbeitung aus der Zweikammerkartusche
- Universell einsetzbarer intumeszierender Zwei-Komponenten-Brandschutzschaum
- Einfach - durch die hohe Materialviskosität wird ein Herauslaufen des Schaumes aus dem Schott vermieden
- Schnell - Produkt wird einbaufertig direkt aus der Kartusche verarbeitet



Produktleistungen

Eigenschaften	intumeszierender zwei Komponenten Schaum, nach Aushärten dauerelastisch
Baustoffklasse	E nach EN 13501-1
Schaumausbeute bei +20 °C	ca. 2,1 l
Verarbeitungstemperatur	+15 °C bis +30 °C (optimal von +20 °C bis +25 °C)
Verarbeitungshinweis	Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein
Sicherheitshinweis	Gefahrstoff, gekennzeichnet und eingestuft nach GefStoffV
Lagerung	kühl und trocken (+5 °C bis +30 °C)

Set bestehend aus:
6 Kartuschen à 380 ml
12 Mischer
6 Paar Handschuhe
1 Schalungsband

Typ	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
Brandschutzschaumset ZZ 330	172533	1	Set
Mischer, für Zweikomponenten-Systeme	117460	10	Stück
Mischerverlängerung, für Zweikomponenten-Systeme	127418	12	

Kartuschenpistole

zum Auspressen der Kartuschen des Brandschutzschaumes ZZ 330, für 380-ml-Kartuschen

Typ	Artikel-Nr.	Abgabeeinheit	Mengeneinheit
für Brandschutzschaum ZZ 330	150292	1	Stück



FILM TIPP

„Brandschutzschaum - Schnelle und einfache Abschottung“: MÜPRO zeigt, wie Kabel- und Kombiabschottungen ausgeführt werden und wie sich der Schaum im Brandfall verhält.

